


# Brown Lift Lock



- L'un des premiers bacs pliables du marché destinés au pain
- Compatible avec d'autres bacs à pain couramment utilisés
- Utilisation efficace de l'espace : seulement 28 mm de hauteur une fois plié
- Optimisé pour le pain et les produits de boulangerie



Un bac plastique réutilisable robuste de qualité alimentaire, parfaitement adapté aux produits de boulangerie. Résistant et durable, son design préserve la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Convient également pour la mise en rayon dans les points de vente. Disponible en neuf tailles.

## Vos bénéfices

### Manutention efficace

- Mécanisme novateur Lift Lock pour un montage et un pliage rapides et sûrs
- Empilage simple, pratique et sûr
- Design ergonomique avec des poignées sur les quatre côtés

### Idéale pour les linéaires en point de vente

- Les consommateurs préfèrent les bacs réutilisables (RPC) IFCO aux emballages à usage unique pour les linéaires
- Remplacement rapide et facile des bacs vides dans le rayon boulangerie, générant gain de temps et économies

### Pour un fonctionnement plus durable

- Réutilisables pendant plusieurs années pour éviter les déchets
- En fin de vie, recyclage et transformation du matériau en de nouveaux RPC

- Réduction du gaspillage, de la pollution et de l'utilisation de ressources naturelles

### Des solutions standardisées pour une efficacité maximale

- Compatibles avec les autres types de RPC IFCO, une fois montés
- Compatibles avec toutes les palettes standards
- Localisables individuellement avec un code Data Matrix unique
- Solutions de co-marquage (images et étiquettes) disponibles en option
- Location-gestion et entretien via le réseau de centres de service IFCO

### Options de pasteurisation

- Adaptés à la pasteurisation du pain (1 heure à 130 °C ou 2 heures à 85 °C)

## Dimensions et caractéristiques

		Dimensions*			Logistique		Poids*	Charge max.
		L x l x h (mm)	H (mm)	L x l x h (mm)	Hauteur de chargement max. 2 350 mm**		Tare en g	En kg
Modèles		Dimensions extérieures	Hauteur d'empilage	Dimensions intérieures utiles	Nombre de bacs par palette Euro***	Nombre de couches		
<b>43xx</b>	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
<b>64xx</b>	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* Tolérances en matière de dimensions et de poids: +/-2% pour les 43XX et +/-1,5% pour les 64XX | \*\* Hauteur de la palette Euro incluse  
\*\*\* Bacs montés

## Informations complémentaires applicables à tous les types

<b>Matériau</b> Polypropylène	<b>Couleur</b> RAL 8017 brun chocolat
<b>Plage de température</b> Stockage frigorifique jusqu'à -28°C, entièrement utilisable à partir de 0°C, pasteurisation jusqu'à 130°C, empilable ≤ 45°C*	
<b>Propriétés</b> Intensité durable de la couleur, résistance aux rayons ultraviolets, parfaitement apte au contact alimentaire	
<b>Hauteur du bac replié</b> 28 mm	
<b>Quantité livrée par camion (33 palettes)</b> Type 43xx = 21 120      Type 64xx = 10 560	
<b>Nombre de RPC par palette Euro au départ du dépôt (hauteur 2 400 mm**)</b> Type 43xx = 640      Type 64xx = 320	

\* Le bac Brown Lift Lock est adapté à la pasteurisation du pain : 1 heure à 130 °C ou 2 heures à 85 °C ; entièrement soutenu et non empilé. L'empilement est possible après refroidissement des bacs à ≤45 °C (disposés côte à côte, sur un convoyeur normal). Cette température est atteinte après 10 à 20 minutes en fonction de la température ambiante. | \*\* Hauteur de la palette incluse | RPC = Bac réutilisable

## Conseils d'utilisation

### Montage



- 1 Relever les grands côtés en saisissant chacune des poignées
- 2 Relever les petits côtés en saisissant les poignées jusqu'à ce qu'ils se clipsent sur les grands côtés
- 3 Maintenir les bords enfoncés jusqu'à l'enclenchement des languettes

### Démontage



- 4 Déverrouiller les petits côtés en soulevant les barres de verrouillage (mécanisme Lift Lock) et les replier
- 5 Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

### Empilage



IFCO SYSTEMS France SAS

Pour plus d'informations, consultez notre site IFCO.com.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modification.

© IFCO-DS1006-FR-FR | 07/2022 | Tous droits réservés

